

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, typ: 15****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 341000 15 |
| GTIN | 4045197308252 |
| Klasa artykułu | 33A |

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne. z noniuszem do łatwego mocowania najcieńszych wiertel oraz do trzpieni pomocniczych do wierceń precyzyjnych nr 341200.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:**DIN 238**

zakres mocowania: 0,2 - 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 19 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 35 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 37 mm

uchwytów ze stożkiem: B 6

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 6,35 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|--------------|
| zakres mocowania | 0,2 - 1,5 mm |
| dł. uchwytu zamkniętego | 37 mm |
| typ | 15 |

| | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| długość głowicy wiertarskiej otwartej | 35 mm |
| uchwytów ze stożkiem | B 6 |
| największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego | 6,35 mm |
| \varnothing zewnętrzna | 19 mm |