

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, typ: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341000 30
GTIN	4045197308269
Klasa artykułu	33A

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:**DIN 238**

zakres mocowania: 0,2 - 3 mm

Ø zewnętrzna: 24 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 44 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 47,5 mm

uchwytów ze stożkiem: B 10

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 10,094 mm

Opis techniczny

typ	30
długość głowicy wiertarskiej otwartej	44 mm
uchwytów ze stożkiem	B 10
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	10,094 mm

zakres mocowania	0,2 - 3 mm
dł. uchwytu zamkniętego	47,5 mm
Ø zewnętrzna	24 mm