

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter
Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, typ: 65/10

Dane zamówienia

Numer katalogowy	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Klasa artykułu	33A

Opis
Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:
DIN 238

zakres mocowania: 0,5 - 6,5 mm

Ø zewnętrzna: 34 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 61,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 68 mm

uchwytów ze stożkiem: B 10

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 10,094 mm

Opis techniczny

typ	65/10
uchwytów ze stożkiem	B 10
dł. uchwytu zamkniętego	68 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	61,5 mm

największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	10,094 mm
zakres mocowania	0,5 - 6,5 mm
\varnothing zewnętrzna	34 mm