

**HOLEX®**

## Przedłużki gwintowników, typ: 2L



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	338400 2L
GTIN	4045197336620
Klasa artykułu	32H

### Opis

#### Wykonanie:

- wersja długa lub bardzo długa
- przedni koniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez dokręcenie radełkowanej nakrętki
- moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt
- tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennech do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

#### Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

dla nominalnej  $\varnothing$  gwintu  $d_1$  DIN 371: M3

dla nominalnej  $\varnothing$  gwintu  $d_1$  DIN 374/376: M4,5-M5

dla  $\varnothing$  chwytu gwintu  $d_2$ : 3,5 mm

Przedłużka  $\varnothing D_3$ : 6 mm

$\varnothing$  przedłużki  $D_4$ : 7,5 mm

przedłużka  $L_2$ : 70 mm

### Opis techniczny

dla czworokąta $K_1$	2,7 mm
dla długości mocowania $l_1$	23 mm
dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 371	M3
przedłużka $K_2$	4,9 mm
Przedłużka $\varnothing D_3$	6 mm

dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376	M4,5-M5
dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$	3,5 mm
przedłużka $L_3$	230 mm
przedłużka $L_2$	70 mm
$\varnothing$ przedłużki $D_4$	7,5 mm