

HOLEX**Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniem uszczelnione, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308801 40
GTIN	4045197644497
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytną wrzecioną. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
gwint M	M16
L ₁	32 mm
do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	57,15 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm

Ø kołnierza D	23 mm
Ø główki D ₁	15 mm
rozwartość klucza	19 mm
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308825 40