



Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse'a: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320660 5
GTIN	2050001739766
Klasa artykułu	35R

Opis

Wykonanie:

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Kąt wierzchołkowy 60°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Ø korpusu D: 88,5 mm

długość użytkowa B: 129 mm

największa Ø kła 60° A: 40 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

do detali o masie: 2000 kg

Opis techniczny

stożek Morse'a	5
do detali o masie	2000 kg
maksymalne bicie	0,005 mm
długość użytkowa B	129 mm
Ø korpusu D	88,5 mm
największa Ø kła 60° A	40 mm

