



Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse'a: 1



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 320660 1 |
| GTIN | 4019208014418 |
| Klasa artykułu | 35R |

Opis

Wykonanie:

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Kąt wierzchołkowy 60°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Ø korpusu D: 34,5 mm

długość użytkowa B: 60,5 mm

największa Ø kła 60° A: 15 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

do detali o masie: 100 kg

Opis techniczny

| | |
|------------------------|----------|
| Ø korpusu D | 34,5 mm |
| największa Ø kła 60° A | 15 mm |
| długość użytkowa B | 60,5 mm |
| stożek Morse'a | 1 |
| maksymalne bicie | 0,005 mm |
| do detali o masie | 100 kg |

