

HOLEX®**Walcowe chwyt trzpieniowe, \varnothing chwytu / stożek uchwyty wiertarskiego: 10/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:**

Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem walcowym.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach, automatach itp. Walcowy chwyt trzpienia może być mocowany w **tulejce zaciskowej lub w uchwycie do mocowania frezów.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.
stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 12
 \varnothing D stożka: 12,065 mm
dł. chwytucylindr.: 40 mm

Opis techniczny

\varnothing D stożka	12,065 mm
dł. chwytucylindr.	40 mm
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 12
\varnothing chwytu	10 mm