

**HOLEX®****Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja ekonomiczna, MK / stożek uchwytu wiertarskiego: 1/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342500 1/12
GTIN	4045197296788
Klasa artykułu	32X

**Opis****Wykonanie:****Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane .**

Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wersja precyzyjna i tania.

**Zastosowanie:**

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

**Norma:**Bohrfutterkegel **DIN 238**.

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 12

Ø D stożka: 12,065 mm

**Opis techniczny**

Ø D stożka	12,065 mm
stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 12
Wielkość stożka Morse'a	1