



Zabieraki czołowe - zestawy w kasecie drewnianej, prawe, stożek Morse'a: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	327450 6
GTIN	4019208021195
Klasa artykułu	35R

Opis

Wykonanie:

- Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 8 – 80 mm.
- Wstępnie naprężony, przesuwny osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
- Kieł nadaje się do ostrzenia.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

w dostawie::

1 korpus nr 327520 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).

1 kieł centrujący nr 327660, Ø 6 mm, do tarcz zabierakowych wielk. 13-24.

1 kieł centrujący nr 327660, Ø 12 mm, do tarcz zabierakowych wielk. 21-40.

4 tarcze zabierak. do zakresu roboczego Ø 13 – 100 mm (nr 327600 lub 327610: wielk. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; nr 327640 lub 327650: wielk. 51 – 100).

Drewniana kaseka z miejscem na 6 dalszych tarcz zabierakowych oraz 3 kły centrujące (do skompletowania dla zakresu roboczego Ø 9 – 160 mm).

wskazówka:

Odpowiednik 321750 i 321770.

Ø zakresu roboczego: 13 - 100 mm

Ø kła centrującego: 6 / 12 mm

masa: 6,6 kg

Opis techniczny

Ø kła centrującego	6 / 12 mm
Ø zakresu roboczego	13 - 100 mm
masa	6,6 kg
stożek Morse'a	6