

**HOLEX®****Stałe kły centrujące z wkładem z węglików spiek., stożek Morse'a: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	323600 3
GTIN	4045197296689
Klasa artykułu	32L

**Opis****Wykonanie:**

Kąt ostrza 60°, powierzchnia szlifowana.

kieł z głęboko osadzonym <B>ostrzem z węglików spiekanych</B>.

ostrza kłów centrujących z węglików spiekanych wyposażone są w rowek<BR/>wskazujący maksymalne zaszlifowanie ostrza.

**Norma:****DIN 806**

Ø zewn. D: 24,1 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø węglików spiekanych H: 11 mm

długość powierzchni L<sub>1</sub>: 38 mm

wysokość b: 3 mm

**Opis techniczny**

długość powierzchni L <sub>1</sub>	38 mm
stożek Morse'a	3
Ø zewn. D	24,1 mm
Ø węglików spiekanych H	11 mm
wysokość b	3 mm
długość całkowita L	125 mm

