

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM

Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia