

**CNMM 120408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 120408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VR
głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 210 m/min
Zastosowanie główne	M

posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągle
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia