

**CNMG 09T304, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 09T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,4 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia