


**CNMM 120412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 120412 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VR
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 210 m/min

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia