

**CNMG 120404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia