

**CNMG 120408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia