

**DNMG 110408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm

Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia