

Garant**CNMG 120416, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120416 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	1,6 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia