

**DNMG 150604, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150604 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M

Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia