

**Imadła szlifierskie i kontrolne z wrzecionem, szerokość szczęk A: 45 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363550 45
GTIN	4045197313553
Klasa artykułu	38F

Opis**Wykonanie:**

· **Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.**

Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków).

poziomy **rowek pryzmowy wyszlifowany.**

Funkcja:

System dociskania - ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu
podczas obróbki.

Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

Klasa dokładności:

W zakresie **0,003 mm** / 100 mm (dokładność systemu).

w dostawie::

wraz z korbką.

maksymalny rozstaw b: 65 mm

wysokość szczęk C: 20 mm

długość całkowita a: 150 mm

szerokość całkowita B: 45 mm

masa: 1,3 kg

Opis techniczny

maksymalny rozstaw b	65 mm
----------------------	-------

masa	1,3 kg
długość całkowita a	150 mm
szerokość szczęk A	45 mm
wysokość szczęk C	20 mm
szerokość całkowita B	45 mm