

**CNMG 120412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120412 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VG
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia