

**Imadła szlifierskie i kontrolne z wrzecionem, szerokość szczęk A: 65 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363550 65
GTIN	4045197313560
Klasa artykułu	38F

Opis**Wykonanie:**

· **Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.**

Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków).

poziomy **rowek pryzmowy wyszlifowany.**

Funkcja:

System dociskania - ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu
podczas obróbki.

Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

Klasa dokładności:

W zakresie **0,003 mm** / 100 mm (dokładność systemu).

w dostawie::

wraz z korbką.

maksymalny rozstaw b: 100 mm

wysokość szczęk C: 37 mm

długość całkowita a: 220 mm

szerokość całkowita B: 75 mm

masa: 4,3 kg

Opis techniczny

długość całkowita a	220 mm
---------------------	--------

maksymalny rozstaw b	100 mm
masa	4,3 kg
szerokość szczęk A	65 mm
wysokość szczęk C	37 mm
szerokość całkowita B	75 mm