

**CNMG 160612, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160612 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
promień naroża	1,2 mm

głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia