

Mitutoyo**Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412632 200
GTIN	4946368667737
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny system pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem

- **System pomiaru bezwzględny, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
- **Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym: indukcyjna metoda elektromagnetyczna

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

wymiar głębokości: płaskie

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie
Kalibracja	A1

czas pracy	20000 h
długość szczęk	50 mm
z głębokościomierzem	tak
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	indukcyjna metoda elektromagnetyczna
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120