

Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120412 HB7140-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia