

**WNMG 060408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Klasa artykułu	21G

**Opis**

WNMG 060408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VS
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M

Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia