


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7120-1 promień naroża: 0,8 mm
Gatunek: HB7120-1
Łamacz wiórów: VG
głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm
posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VG
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia