

**CNMG 09T308, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 09T308 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia