

Garant**Frezy kuliste VHM, DLC, f8 DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	207032 8
GTIN	4045197849656
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Z **powłoką DLC-sp²** najnowszej generacji.

Tolerancje: kontur promienia = **±0,01 mm**.

wskazówka:

produkt następcą dla nr 207030.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c: 12 mm

wysięg L₁ z szyjki: 27 mm

Ø szyjki D₁: 7,5 mm

długość całkowita L: 59 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	59 mm
Ø szyjki D ₁	7,5 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
Liczba zębów Z	2
Ø ostrzy D _c	8 mm
długość ostrzy L _c	12 mm
posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,06 mm

wysięg L_1 z szyjką	27 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	12 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy kopiowaniu	0,24 mm
promień R	4 mm
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------