


**KNUX 160410R, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160410R HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,65 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia