

**CNMG 120408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia