

**CNMG 120408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 210 m/min
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VG
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,55 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia