

Garant**WN.G 080408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia