

**WNMG 080408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia