

Garant**Frez tarczowy z gwintem szerokość ap = 5 mm, Ø D: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218542 80
GTIN	4045197849991
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frezy tarczowe, z wytrzymałej stali specjalnej redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania.

Osiągalne dno rowka = 176° (nie płaskie)

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 2,2**, z grotem nr **674248, wielk. TX9**.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o Ø D do 200 mm.

Wymiana narzędzi: PowerCard

śruby mocujące: 219949 (TX9; 2,0 Nm)

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 5

Liczba płytek skrawających: 10

maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$: 22,5 mm

Ø D₁ h6: 17 mm

długość całkowita L_{ges} : 35 mm

Ø D₂: 29 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	35 mm
\varnothing ostrzy D_c	80 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SNHX
gwint uchwytu M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	5
maksymalna głębokość wcinania $a_{e.maks.}$	22,5 mm
Liczba płytek skrawających	10
szerokość a_p	5 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wymiana narzędzi	PowerCard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SN.. 1103
śruby mocujące	219949 (TX9; 2,0 Nm)
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 -elem.	219949
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9	674248 TX9
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2