

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150604 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7140-1

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia