

**Garant****CNMG 120412, Gatunek: HB7140-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 120412 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 210 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VG

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia