

**Frezy 60° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216552 16
GTIN	4045197851741
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować z wkrętakiem dynamometrycznym GARANT TQ nr **211750 wielk. 1,2** z ostrzem, nr **674252 wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Liczba ostrzy Z: 2

Ø D: 15,8 mm

maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 26 mm

Długość wysięgu L_1 : 35 mm

długość całkowita L_{ges} : 90 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	35 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
Ø ostrzy D_c	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	26 mm
Ø D	15,8 mm
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	260982 HB725
długość całkowita L_{ges}	90 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6,5 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2