

Garant**VN.G 160404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia