

**Frezy 60° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216552 20
GTIN	4045197851758
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować z wkrętakiem dynamometrycznym GARANT TQ nr**211750 wielk. 3,0** z ostrzem, nr **674252 wielk. 15IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Liczba ostrzy Z: 2

Ø D: 20 mm

maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 35 mm

Długość wysięgu L_1 : 39 mm

długość całkowita L_{ges} : 100 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D_s h6	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Długość wysięgu L_1	39 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	260986 HB725
Ø D	20 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm
długość całkowita L_{ges}	100 mm

maksymalna \varnothing sfazowania $D_{\text{maks.}}$	35 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{\text{p.maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Śruby mocujące	219844
Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0