


**Garant****SNMG 150612, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 150612 HB7120-1 promień naroża: 1,2 mm  
Gatunek: HB7120-1  
Łamacz wiórów: VG  
głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 9 mm
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,8 mm
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
Łamacz wiórów	VG

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia