

Garant**DN.G 150608, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150608 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	M

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a _p	0,5 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia