



## Wywrotki kolebowe RAL 7016 z kurkiem spustowym, Pojemność skrzyni: 250 l



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	919923 250
GTIN	4017976247014
Klasa artykułu	96D

### Opis

#### Wykonanie:

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed wyciekami oleju, łożyskowana przechyłnie. Górna krawędź skrzyni dwukrotnie zagięta. Podwozie z kieszeniami na widły, stopniem i zabezpieczeniem przed przewróceniem. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), z ogumieniem TPE, piasty na łożyskach kulkowych. Centralny układ hamulcowy TOTAL-STOP zgodnie z EN 1757-3 seryjnie na łożyskach kulkowych.

#### Objaśnienie:

Kurek spustowy  
z sitem do oddzielenia zanieczyszczeń stałych  
Przechyłanie ręczne.

Do opróżniania za pomocą wózka widłowego albo w przypadku dużego obciążenia zalecamy stosowanie wywrotki kolebowej z przechyłem samoczynnym.

#### Norma:

##### EN 1757-3

#### Powłoka lakiernicza:

antracytowy, RAL 7016, lakier proszkowy.

wysokość: 780 mm

długość: 1359 mm

szerokość: 713 mm  
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 780 mm  
wysokość skrzyni: 413 mm  
długość skrzyni: 1200 mm

## Opis techniczny

wysokość	780 mm
Ø koła	200 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	780 mm
wysokość skrzyni	413 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	72 mm
szerokość	713 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni	194 mm
długość skrzyni	1200 mm
pojemność skrzyni	250 l
nośność	750 kg
szerokość skrzyni	652 mm
długość	1359 mm
masa	70 kg
rozstaw kieszeni B	203 mm
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne