

Garant**CNMG 09T308, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia