



Wywrotki kolebowe RAL 7016 z kurkiem spustowym, Pojemność skrzyni: 600 l



Dane zamówienia

Numer katalogowy	919923 600
GTIN	4017976247038
Klasa artykułu	96D

Opis

Wykonanie:

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed wyciekami oleju, łożyskowana przechyłnie. Górna krawędź skrzyni dwukrotnie zagięta. Podwozie z kieszeniami na widły, stopniem i zabezpieczeniem przed przewróceniem. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), z ogumieniem TPE, piasty na łożyskach kulkowych. Centralny układ hamulcowy TOTAL-STOP zgodnie z EN 1757-3 seryjnie na łożyskach kulkowych.

Objaśnienie:

Kurek spustowy
z sitem do oddzielenia zanieczyszczeń stałych
Przechyłanie ręczne.

Do opróżniania za pomocą wózka widłowego albo w przypadku dużego obciążenia zalecamy stosowanie wywrotki kolebowej z przechyłem samoczynnym.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

antracytowy, RAL 7016, lakier proszkowy.

wysokość: 1099 mm

długość: 1458 mm

szerokość: 855 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 843 mm
wysokość skrzyni: 735 mm
długość skrzyni: 1321 mm

Opis techniczny

masa	95 kg
nośność	750 kg
Ø koła	200 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	72 mm
wysokość	1099 mm
długość skrzyni	1321 mm
pojemność skrzyni	600 l
wysokość skrzyni	735 mm
długość	1458 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni	194 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	843 mm
rozstaw kieszeni B	327 mm
szerokość skrzyni	794 mm
szerokość	855 mm
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne