

Garant**TN.G 160404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min

Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia