


**WNMG 080408, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Klasa artykułu	21G

**Opis**

WNMG 080408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VG
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 210 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	1,5 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	neutralne
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia