

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia