

Garant**CNMG 120404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia